

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

RLA E RLB



RLA



RLB

Favorisce lo scorrimento del feretro per un ingresso facile e rapido all'interno del loculo.

Si colloca preliminarmente all'interno dei loculi a partire dalla prima fila.

La doppia serie di rulli folli rende agevole la rimozione della rulliera una volta deposto il feretro o, per le operazioni di estumulazione, il posizionamento della stessa sotto al feretro.

La rulliera in alluminio **RLA** viene impiegata nelle tumulazioni frontali (di punta) e ha una struttura pieghevole per ridurne l'ingombro.

La coppia di rulliere **RLB** in alluminio, favorisce lo scorrimento del feretro per l'inserimento nei loculi.

Utilizzate per permettere le tumulazioni e/o estumulazioni laterali, di fascia, sono più corte delle rulliere standard.

CODICE	MODELLO	PESO CADAUNO (KG)	DIMENSIONI (CM) LxPxH
CRLA	Rulliera singola loculi frontali	4,1	100*24*17
CRLB	Coppia di rulliere loculi laterali	2,3	60*19*15